

Paillasse



Le plateau a une profondeur de 500 à 800 mm, 650 est le plus courant pour une paillasse murale. Les longueurs vont de 1 à 4 m en une ou plusieurs pièces suivant le matériau retenu.



Le stratifié HPL est un support économique sensible à l'humidité et aux chocs. Nous le proposons généralement en 40, 28, 19 mm, revêtement ABS blanc. Les chants peuvent être droits ou ronds, ou souples.



Le stratifié HPL compact est un support économique résistant à l'humidité et aux chocs. Nous le proposons en 8, 12, 16 mm en revêtement ABS beige très clair. Les chants sont marrons. Il est généralement supporté par une structure. Les angles de plateau sont arrondis côté utilisateur. Les arrêtes des chants sont chanfreinées pour éviter l'effet coupant. Les plateaux sont collés sur les structures porteuses.



Dosserets



La résine minérale acrylique est un support très résistant à l'humidité avec un très bon vieillissement. C'est le matériau à privilégier pour les paillasses humides. L'épaisseur est de 12 mm sur un support Stratifié. Les assemblages sont réalisés par soudage sans joint apparent. Les retombées sur les côtés visibles sont de 50 mm. Elles peuvent permettre de cacher la structure porteuse.



Structure porteuse suspendue avec ou sans pied, sur châssis, sur base modulaire, pieds électriques.

Les hauteurs sont de 750 à 1100 mm. 750 sera pour un poste assis, 950 pour un poste assis/debout. Vérifier les hauteurs de passage sous paillasse suivant l'équipement à loger (870 mm pour un réfrigérateur, 900 mm pour un guéridon).

Les pieds électriques permettent de travailler entre 600 et 1150 mm. Le réglage par bouton est rapide.



Paillasse



Double modulaire, tiroirs



Modulaire allongée, paniers ISO



Chariot modulaire sous paillasse



Pour les paillasse suspendues, il est important de vérifier la qualité du support avant commande pour éventuellement prévoir des pieds de renfort. Les paillasse sur châssis sont réalisées à la demande suivant les dimensions nécessaires. Il est possible de prévoir des étagères sous le plateau. Les modules ISO peuvent s'assembler par 2 ou 3 en ligne et 4 en carré (pour un îlot central par exemple). S'il s'agit de postes assis, prévoir un élément de rallonge pour laisser le passage des pieds. Les tiroirs ISO 400x600 suspendus obligent une profondeur de paillasse de 650 mm minimum.



Portique aménagé avec 2 tablettes inclinables, possibilité de bacs basculants, de paniers.



Tiroirs ISO 400x600 suspendus



Caissons mobiles ISO



Tiroirs et paniers rayonnage Pharma

Paillasse Humide



Meuble

